

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 7/8-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 7/8-14
GTIN	4062406050979
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	22,225 mm
totallängd L	140 mm
Skafftyrkant □	14,5 mm
Gängstigning	1,814 mm
Gängdjup	55,56 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	18 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Varvper tum	14
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	20,4 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	7/8-14 UNF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp