

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.7/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.7/8-18
GTIN	4062406051983
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	47,625 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Varvper tum	18
Skaftfyrkant □	29 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	250 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	46,35 mm
Gängdjup	119 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.7/8-18 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp