

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1/4-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1/4-28
GTIN	4062406050252
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	6,35 mm
Kärnhåls-Ø	5,5 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	28
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
Gängdjup	15,9 mm
Gängstigning	0,907 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	1/4-28 UNF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp