

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 3.3/4-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 3.3/4-16
GTIN	4062406055165
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	93,75 mm
Varvper tum	16
Gängdjup	142,88 mm
Gängstigning	1,588 mm
Gäng-Ø	95,25 mm
Antal skär Z	10
Skafftyrkant □	44 mm
Antal spånspår	10
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Skärmaterial	HSS
Gängtyp	UN
gänga	3.3/4-16 UN

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp