

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 3-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 3-14
GTIN	4062406054885
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS
totallängd L	160 mm
Kärnhåls-Ø	74,5 mm
Skaftdiameter D _s	50 mm
Antal spånspår	8
Varvper tum	14
Gäng-Ø	76,2 mm
Antal skär Z	8
Gängstigning	1,814 mm
Gängdjup	114,3 mm
Skaftfyrkant □	39 mm
Gängtyp	UNS
gänga	3-14 UNS

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp