

Garant**Krympchuck med kylkanalhål och förstärkt väggjocklek, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308296 6
GTIN	
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket värmebeständigt stål.
- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
- För HSS och HM.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!)
- Med Balluffchip-hål.
- Blästrad med glaspärlor.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Fördel:

Optimerat utförande. Vibrationsdämpande effekt: bättre ytkvalitet och skonsam mot spindel och verktyg.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängningar nr 302410 – 302416. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 304755.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	6 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm

Ø D ₂	22 mm
Utvändig-Ø D	28,8 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Underskåp för	354290
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1