

Garant**Krympchuck med kylkanalhål och förstärkt väggjocklek, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308296 12
GTIN	4045197701510
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket värmebeständigt stål.
- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
- För HSS och HM.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!)
- Med Balluffchip-hål.
- Blästrad med glaspärlor.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Fördel:

Optimerat utförande. Vibrationsdämpande effekt: bättre ytkvalitet och skonsam mot spindel och verktyg.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängningar nr 302410 – 302416. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 304755.

Kylkanalborrhål: förslutningsbar

Spännhylsa D₁: 12 mm

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 33,3 mm

Ø D₂: 26,5 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	70 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
Ø D ₂	26,5 mm
Utvändig-Ø D	33,3 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Underskåp för	354290
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12