

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa med tätning, ER 25, nom. spänn-Ø d: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308946 5
GTIN	2050001768667
Artikelklass	39Y

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**OBS!:**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	5 mm
fäste	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	429 E
Utvändig-Ø D	25,7 mm
totallängd L	34 mm

Produktslag

Spännhylsa