

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER-spännhylsa med tätning, ER 32, nom. spann-Ø d: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308986 11
GTIN	2050001766113
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhysan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhysans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

nom. spann-Ø d	11 mm
fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	469 E
Utvändig-Ø D	32,7 mm
totallängd L	40 mm

Produktlag

Spännhylsa