

FAHRION®
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa med tätning, ER 32, nom. spann-Ø d: 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308986 20 |
| GTIN | 2050001764812 |
| Artikelklass | 39Y |

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spann-Ø d | 20 mm |
| fäste | ER 32 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Typ | 469 E |
| Utvändig-Ø D | 32,7 mm |
| totallängd L | 40 mm |

Produktlag

Spännhylsa