

FAHRION®
HAUPTBEREICH PRÄZISION**ER-spänntång HP, ER 11, nom. spann-Ø d: 3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309368 3 |
| GTIN | 2050001766168 |
| Artikelklass | 39Y |

Beskrivning**Utförande:**

Systemrundgång och repeter Noggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spann-Ø d | 3 mm |
| fäste | ER 11 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 2 µm |
| Typ | 4008 E |

| | |
|--------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 11,5 mm |
| totallängd L | 18 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |