



## ER-spänntång HP med tätning, ER 25, nom. spänn-Ø d: 3mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309374 3      |
| GTIN         | 2050001766311 |
| Artikelklass | 33F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Systemrundgång** och repeteringnoggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

#### Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

#### Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

#### OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). **Liknande** ISO 15488-A.

### Teknisk beskrivning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d       | 3 mm        |
| fäste                | ER 25       |
| Norm                 | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 2 µm      |
| Typ                  | 429 E       |

|              |            |
|--------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 25,7 mm    |
| totallängd L | 34 mm      |
| Produktslag  | Spännhylsa |