

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken, ER 25, nom. spann-Ø d: 4,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309413 4,5 |
| GTIN | 2050001767110 |
| Artikelklass | 39Y |

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!) och sprutmunstycken.

FAHRION®-korrosionsskydd:

- Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
- Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spann-Ø d | 4,5 mm |
| fäste | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm |
| Typ | 4282 E |

| | |
|--------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 25,7 mm |
| totallängd L | 34 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |