

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER-spänntångsats HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E, ER 25****Beställningsdata**

Ordernummer	309393
GTIN	2050001766540
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Systemrundgång och repeteringräddhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till :

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2 µm

Teknisk beskrivning

fäste	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Produktslag	Spännhylsa

