

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 16, nom. spänn-Ø d: 7mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309402 7 |
| GTIN | 2050001766137 |
| Artikelklass | 39Y |

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!).

FAHRION®-korrosionsskydd:

- Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
- Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d | 7 mm |
| fäste | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm |
| Typ | 4031 E |

| | |
|--------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 16,7 mm |
| totallängd L | 27,5 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |