



## ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 25, nom. spänn-Ø d: 9mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309409 9      |
| GTIN         | 2050001764874 |
| Artikelklass | 39Y           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!).

#### FAHRION®-korrosionsskydd:

- Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
- Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

#### Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

#### OBS!:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

### Teknisk beskrivning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d       | 9 mm        |
| fäste                | ER 25       |
| Norm                 | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm     |
| Typ                  | 4282 E      |

|              |            |
|--------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 25,7 mm    |
| totallängd L | 34 mm      |
| Produktslag  | Spännhylsa |