



## ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 40, nom. spänn-Ø d: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	309419 12
GTIN	2050001768087
Artikelklass	39Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Med tätning för invändig kylning (upp till 100 bar!).

#### FAHRION®-korrosionsskydd:

- Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
- Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

#### Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

#### OBS!:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

### Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	12 mm
fäste	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4716 E

Utvändig-Ø D	40,7 mm
totallängd L	46 mm
Produktslag	Spännhylsa