



ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 40, nom. spann-Ø d: 9mm



Beställningsdata

Ordernummer	309419 9
GTIN	2050001766632
Artikelklass	39Y

Beskrivning

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Med tätning för invändig kylning (upp till 100 bar!).

FAHRION®-korrosionsskydd:

- Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
- Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

nom. spann-Ø d	9 mm
fäste	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4716 E

Utvändig-Ø D	40,7 mm
totallängd L	46 mm
Produktslag	Spännhylsa