

**FAHRION®**  
HAUPTKONTUR PRÄZISION**ER-spänntång HP, ER 11, nom. spänn-Ø d: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309368 5
GTIN	2050001766809
Artikelklass	39Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Systemrundgång** och repeter Noggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till:**

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

**OBS!:**

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	5 mm
fäste	ER 11
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	4008 E

Utvändig-Ø D	11,5 mm
totallängd L	18 mm
Produktslag	Spännhylsa