



## ER-spännstångsats HP med tätning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E, ER 16



### Beställningsdata

Ordernummer	309391
GTIN	2050001764782
Artikelklass	33F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Systemrundgång** och repeteringräddhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

#### Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

#### Passar till :

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

#### OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2 µm

### Teknisk beskrivning

fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Produktslag	Spännhylsa

