



## ER-spännstångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25



### Beställningsdata

Ordernummer	309394
GTIN	2050001766434
Artikelklass	33F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Systemrundgång** och repeteringräddhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

#### Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

#### Passar till :

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

#### OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Rundgångsnoggrannhet:  $\leq 2 \mu\text{m}$

### Teknisk beskrivning

fäste	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 2 \mu\text{m}$
Produktslag	Spännhylsa

