

Garant**Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad, L = 210 mm, Ø d / Ø D1:
20/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302415 20/10
GTIN	4045197701381
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

Genomborrard för inre kylmedelstillförsel (IK) upp till 80 bar. Inklusive längdinställningsskruv. En **HM-kärna** i förlängaren dämpar uppkomna svängningar och minskar därmed vibrationerna. Maximalt tillåtet varvtal 12000 min⁻¹.

Fördel:

- **Inga vibrationer i spännsystemet.**
- **Bättre ytor på arbetsstyckena.**
- **Längre utslitningstid på verktygen.**

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	10 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Ø D ₂	16 mm
totallängd L	210 mm
Produktnamnsattribut	L = 210 mm
Invändig	ja, med max. 80 bar
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

