

**Digital bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Lättavläst display. Hårdmetallsvetsade mätytor.

Digital och analog avläsning. Damm- och stänkskyddat metallhus.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357. 1 instickskula för mätning av krökta ytor.

Från storlek 25–50, 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindelindelning	0,5 mm
mätområde	0 - 25 mm
spindel-Ø	6,5 mm
felgräns	4 µm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 54

Datablad

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer