

Garant

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10 mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	302417 25/10
GTIN	4045197701909
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

Genomborrad för inre kylmedelstillförsel (IK) upp till 80 bar. Inklusive längdinställningsskruv. En **HM-kärna** i förlängaren dämpar uppkomna svängningar och minskar därmed vibrationerna. Maximalt tillåtet varvtal 12000 min⁻¹.

Fördel:

- **Inga vibrationer i spännsystemet.**
- **Bättre ytor på arbetsstyckena.**
- **Längre utslitningstid på verktygen.**

Svängning: dämpad

Ø D₂: 16 mm

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	25 mm
Ø D ₂	16 mm
Håldiameter D ₁	10 mm
totallängd L	300 mm
Produktnamnsattribut	L = 300 mm
Invändig	ja, med max. 80 bar
Svängning	dämpad
Produktslag	Krympchucktillbehör

