

Garant**Materialvagn, höjd: 1300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	918590 1300
GTIN	4062406057244
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stativ och **påbyggnad** av fyrkantstålrör med botten av stålplåt. Upphängningsslitsar i stativet på fram- och baksidan (50 mm raster) för infästning av hyllplan, flerfunktionsskena etc. i storlek 1 000 mm. **Gänghylsor** på stativets insida för montering av perforerade paneler. 4 svängbara hjul (2 med parkeringsbroms, Ø **125mm**) med spårfri löpbeläggning av polyuretan, rullagrade nav och ett stort skjuthandtag med Haptoprene®-mantel svarar för en säker hantering.

Användningsdata:

Kan bestyckas med hyllplan, lådlistor, ritningshållare, Multifix-skena, tvärbalk och perforerade paneler i storlek 1000.

Lackering:

Ljusgrå RAL7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	970 mm
Ø hjul	125 mm
Bredd	1100 mm

vikt	32 kg
antal svängbara hjul utan broms	2
höjd	1300 mm
Djup	700 mm
Material rullar	Spårfri polyuretan-löpbeläggning
Monteringsraster	50 mm
antal svängbara hjul med broms	2
maximal bärförmåga	200 kg
bredd utan handtag	1000 mm
invändig bredd	920 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Materialvagn

Tillbehör

Extra krok Effektiv längd 150 mm	918604 150
Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Perforerad paneltvåsidig Passar för typ 1000	928071 1000
Perforerad panelenkelsidig Passar för typ 1000	928070 1000
Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1000	928131 1000
Avläggsskiva djup 610 mm passar till effektiv bredd 920 mm	918592 920
Tvärbalk passar till effektiv bredd 920 mm	918603 920
Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1000	928211 1000
Fönster Passar för typ 1000	928091 1000

Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Fönster Passar för typ 1000	928090 1000
Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1000	928145 1000
Extra krok Effektiv längd 75 mm	918604 75