



## Midjejacka Highline, kornblå / marin, Konfektionsstorlek DE: 102



### Beställningsdata

Ordernummer	091311 102
GTIN	4030913065656
Artikelklass	06I

### Beskrivning

#### Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion **Highline** av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocks fickor samt justerbart midjemått.

**Midjejacka** med töjningsveck i ryggen och resår i midjan för optimal komfort.

- **Två bröstfickor med lock och kardborrlås.**
- **Täckt blixtlås fram.**
- **Mobilficka på vänster ärm.**
- **Två utanpåliggande sidofickor.**
- **Justerbar manschett med kardborrlås.**

#### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Levereras i fler färger på begäran.

**Midjejacka** i färgkombination **skiffer / svart** under nr 091312.

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

**Teknisk beskrivning**

Konfektionsstorlek DE	102
Ärmslut	justerbar manschett med kardborrlås
Sidofickor	monterad
Antal sidofickor	2
Storlek FR	44L
dold låslist	ja
Placering mobilficka	på den vänstra ärmen
Midjeband	resår i midjan
Töjningsveck i ryggen	ja
Knäppe för jacka	Blixtlås
Antal bröstfickor med lock och kardborrlås	2
Storlek IT	44L
Serie	Highline
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek ES	44L
Kön	Herr
Tygsammansättning	35% bomull
Tygsammansättning	65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet	285 g/m <sup>2</sup>
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Kläder standard	UV-standard 801
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Färg	kornblå / marin
Produktslag	Arbetsjacka

