



## Precisions-låsringstång, Typ: A01



### Beställningsdata

Ordernummer	719890 A01
GTIN	4003773048817
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form B – vinklade käftar 90°.**

#### Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

Form	B
totallängd	130 mm
för utväändig låsrings-Ø	3 - 10 mm
spets-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5254 B
Användninglåsringstänger	Vinklade ytterring

Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång