

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RC.T 0602
Skaftmått	12 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	SRDCN 1212F06
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	12,4 mm
Totallängd L neutrala hållare	80 mm
Skrivsats för vändskär	269028 15
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	9 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 15	269028 15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500