

**CNMM 190612, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	PX
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 190612

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning