

**CNMM 190616, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
spån-brytare	PX
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 190616

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning