

**DNMG 150608, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: PS
Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
Matning f : 0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PS

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning