

**DNMG 150604, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DNMG 150604 CA025P Sort: CA025P  
spån-brytare: PS  
Skärdjup  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Sort	CA025P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning