

**SNMG 150612, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Artikelklass	25E

Beskrivning

SNMG 150612 CA025P Hörnradie: 1,2 mm
Sort: CA025P
spån-brytare: PH
Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Sort	CA025P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PH
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning