

**TNMG 220408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Sort	CA025P
spån-brytare	PS
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärdjup $a_p$	1 - 4,5 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	TNMG 220408

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning