

**TNMG 160408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Skärdjup $a_p$	1 - 4,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	TNMG 160408

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning