

**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	1 - 3,8 mm
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Primäranvändning	P
spån-brytare	WQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080404

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning