



Skruvmejslar för elektriker för Torx®, isolerad, Torx®-profil: TX15



Beställningsdata

Ordernummer	625780 TX15
GTIN	4062406059620
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av höglegerat verktygsstål.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
klinglängd	80 mm
totallängd	187 mm
Torx®-profil	TX15
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar