


DNMG 150604, Sort: PR015S

Beställningsdata

Ordernummer	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150604 PR015S Sort: PR015S
 spån-brytare: MU
 Skärdjup a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Matning f : 0,05 - 0,18 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,18 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
spån-brytare	MU

Sort	PR015S
Primäranvändning	S
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning