

Garant**Tolvkantshylsa, 3/8 tum, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637029 17
GTIN	4062406061029
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Längd	27 mm
Ø utgångssidan	23,4 mm
nyckelvidd	17 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

