

**Garant****Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637229 18
GTIN	4062406061173
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

**Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	18 mm
Längd	27 mm
Ø utgångssidan	24,5 mm
fyrkantfäste	3/8 tum

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats