

**Garant****Tolvkantshylsa, 3/8 tum, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637029 12
GTIN	4062406060978
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

**Norm:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	12 mm
Ø utgångssidan	17 mm
Längd	25,5 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

