

Garant**Tolvkantshylsa, 3/8 tum, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 637029 18 |
| GTIN | 4062406061036 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------------|
| Ø utgångssidan | 24,5 mm |
| nyckelvidd | 18 mm |
| Längd | 27 mm |
| fyrkantsfäste | 3/8 tum |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

