

**Garant****12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642129 19
GTIN	4062406061593
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Nyckelvidder med snäva toleranser** skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

**Norm:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).

**Teknisk beskrivning**

Längd	38 mm
nyckelvidd	19 mm
Ø utgångssidan	26,5 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum

Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats