

Garant**Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642529 18 |
| GTIN | 4062406062002 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-------------|
| Längd | 77 mm |
| Ø utgångssidan | 25,4 mm |
| nyckelvidd | 18 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Norm | DIN EN 3710 |
| Norm | DIN EN 3709 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Norm | ASME B 107.5M |
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| med AS-drive-profil | ja |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |