

**Garant****Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 23mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 642229 23     |
| GTIN         | 4062406061869 |
| Artikelklass | 61A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Nyckelvidder med snäva toleranser** skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. Sexkant med **HT-Drive** profil som skonar skruvar och muttrar.

**Norm:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

**Teknisk beskrivning**

|                |         |
|----------------|---------|
| nyckelvidd     | 23 mm   |
| Längd          | 41 mm   |
| Ø utgångssidan | 31,1 mm |
| fyrkantsfäste  | 1/2 tum |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Norm        | DIN 3124           |
| Drivprofil  | 6-kant-hylsnycklar |
| Material    | Kromvanadinstål    |
| Yta         | förkromad          |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats   |