

**Garant****Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642529 14
GTIN	4062406061968
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Nyckelvidder med snäva toleranser** skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	14 mm
Längd	77 mm
Ø utgångssidan	20,4 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	DIN EN 3710
Norm	DIN EN 3709

Norm	DIN 3124
Norm	ASME B 107.5M
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats