

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1500/9****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1500/9
GTIN	4062406062682
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	1400 mm
lådornas effektiva bredd i G	26

Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
ComfortClose	nej
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Djup	700 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd för lådor	1400 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	750 mm
Antal lådor	9
höjd	1500 mm
vikt	205 kg
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr

Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931163 300
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931163 200
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1500 mm	931155 1500