

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 20×24G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931035 800
GTIN	4062406062484
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 24×28G, passar till utdragslådor 20×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931043, 931045, 931046, 931048.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

Bredd	600 mm
vikt	34 kg
Antal dörrar	0
effektiv höjd för lådor	700 mm

höjd	800 mm
effektiv höjd	700 mm
Djup	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	24
djup i G	28
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------