

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 20×24G, höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931035 900
GTIN	4062406062491
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktgsskåphurts i 24×28G, passar till utdragslådor 20×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Passar till:**

Utdragslådor nr 931043, 931045, 931046, 931048.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	800 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
Antal dörrar	0
vikt	36 kg

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	600 mm
höjd	900 mm
Djup	700 mm
djup i G	28
bredd i G	24
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

---

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------