

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:  
1250/13****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1250/13
GTIN	4062406062675
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Antal dörrar	0
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej

höjd	1250 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva bredd	650 mm
Antal lådor	13
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	1150 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
ComfortClose	nej
vikt	231 kg
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Bredd	750 mm
effektiv höjd för lådor	1150 mm
Djup	700 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjddjusterbar arbetsplats	nej

Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931155 1250